


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.512

Listwa zasilania

Stan: 10.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.512 - Listwa zasilania w kanale aluminiowym

Listwy zasilające w kanale aluminiowym, dostępne w wielu wariantach długości z różnymi elementami funkcyjnymi, różne możliwości zamocowania.



Cechy

Nr kat.	DK 7240.512
Wersja	Bez wyłącznika
Opis produktu	Listwy zasilania są dostępne w różnych wariantach wykonania, w zależności od specyficznych wymagań obowiązujących w danym kraju, z różną funkcjonalnością do wyboru w zależności od aplikacji. Szczególny nacisk położono na praktyczność i uniwersalność mocowania: dzięki kątownikowi, który można mocować w czterech pozycjach, użytkownik ma możliwość dowolnego mocowania. W ten sposób np. listwy o dł. 482 mm mogą być do wyboru montowane do szyn profilowych 482,6 mm (19"), do ram montażowych 19", ram obudowy lub w tylnym obszarze rozdzielaczy ściennych. Listwy zasilania o długości powyżej 482 mm można montować tylko do ramy obudowy. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących. Ułatwia to wybór i montaż, a także oszczędza czas. Pomyślano także o prowadzeniu przewodów zasilających – w przypadku montażu na profilu 482,6 mm (19") jest wystarczająco dużo miejsca, aby poprowadzić przewody bez zaginania pomiędzy listwą a szyną profilową. Poprzez ustawienie puszek gniazd Schuko pod kątem 45°, możliwe jest nieograniczone wykorzystanie wtyków kątowych.

Cechy

Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany Oprawa gniazd: poliwęglan
Zakres dostawy	Listwa zasilania 2 kątowniki mocowania Wraz z zestawem montażowym
Wersja	Bez wyłącznika
Gniazda wtykowe	12 x F/B (Typ E, CEE 7/5)
Wymiary	Wysokość: 44 mm Głębokość: 44 mm Długość: 658,6 mm
Długość kabla przyłączeniowego	2 m
Kabel przyłączeniowy (typ)	H05VV-F3G1,5
Wymiar mocowania	628,5 mm
Tolerancja wymiaru montażowego	25 mm
Napięcie znamionowe robocze	230 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Możliwości montażu	Elementy z podziałką 25 mm Rama szafy
Wskazówka	W zależności od zastosowania, wskazane jest zastosowanie rezerwy prądu obciążeniowego w celu uniknięcia nieprawidłowego zadziałania przez skoki prądu włączeniowego Rozstaw mocowania zmienny w przedziale 25 mm, podano wymiar wspornika montażowego środek otworu – środek otworu
Normy	Gniazda zasilania: DIN VDE 0620-1 Gniazda zasilania B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.87
Masa brutto	1.1
Numer taryfy celnej	85366990
EAN	4028177476264

Cechy

ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604