

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.200 FlatBox

Stan: 03.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.200 - FlatBox

Obudowa w opakowaniu Flat-Pack. Optymalna dostępność i elastyczne możliwości zastosowania jako obudowa naścienna lub stojąca.



## Cechy

Nr kat.	DK 7507.200
Wersja	z ramą montażową 19"
Opis produktu	Elastyczna możliwość zastosowania jako obudowę naścienną lub stojącą.
Korzyści	Montaż bez narzędzi Rozbudowa systemu na otwartym korpusie 19"
Materiał	Błacha stalowa Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035

# Cechy

Zakres dostawy	Obudowa w opakowaniu Flat-Pack 1 element naścienny 2 wsporniki podstawowe 2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi 2 ściany boczne, zamykane 1 drzwi przeszkłone, zamykane, wkładka bębnekowa 3524 E, zawiasy dowolnie wybierane Elementy łączące do szybkiego montażu bez narzędzi Zestaw uziemiający do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy Rama montażowa 19"
Jednostki wysokości	15 U
Wymiary	Szerokość: 700 mm Wysokość: 758 mm Głębokość: 700 mm
Wysokość montażowa dla komponentów	15 U
Obciążalność	max. 750 N
Wskazówka	Maks. głębokość montażowa: głębokość - 58 mm do tylnej ściany Maks. odległość płaszczyzn przy dwóch płaszczyznach 19": głębokość - 104 mm Kąt otwarcia drzwi wynosi maks. 210°
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	39,9 kg
Masa brutto	41,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	160 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500

## Cechy

---

ECLASS 8.0

27180208

---

Opis produktu

DK FlatBox, Obudowa naścienna lub stojąca w opakowaniu Flat-Pack, z ramą montażową 482,6 mm (19"), 15 U, SxWxG: 700x758x700 mm,

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent