

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.310 Koryto kablowe

Stan: 23.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.310 - Koryto kablowe do TS/TE

Do układania kabli w szczególnej gęstości upakowania.



Cechy

Nr kat.	DK 7827.310
Opis produktu	Do rozkładania kabli o szczególnej gęstości upakowania (komponenty sieciowe High Density) w obszarze okablowania światłowodowego i miedzianego. Duża pojemność użytkowa. Różne możliwości prowadzenia, wspierania kabli, kanalizacji i okablowania poprzecznego tworzą wymagania dla maksymalnej gęstości portów na minimalnej powierzchni. Pojedyncze prowadzenia kabli w odniesieniu do U umożliwia rezygnację z dodatkowego prowadzenia kabli poprzez pola rozrządcze w ramach poziomu rozdzielczego i tym samym wyposażenie każdej U w punkty przyłączeniowe. Zwiększenie gęstości portów aż o 50%. Obustronnie zawiasowane, zdejmowana osłona kanału w każdej chwili umożliwia wygodny dostęp. Tutaj wiązki kablowe są utrzymywane i zabezpieczane przed wypadnięciem poprzez wyciągane poprzeczki. Montaż możliwy jest zarówno z boku do szyn montażowych, jak i do szyn profilowych i ram montażowych 19" płaszczyzny rozdzielacza. Możliwe jest także mocowanie dwóch kanałów tył do tyłu.
Materiał	Koryto kablowy: blacha stalowa lakierowana Elementy prowadzenia okablowania: tworzywo sztuczne Osłona przednia: aluminium, lakierowane
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zawiasowaną osłoną czołową Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Wskazówka	Przy zastosowaniu kanału w połączeniu z 19" ramą montażową i TS 8 w obszarze kanału kablowego nie jest dostępna płaszczyzna montażowa. W ramach kanału kablowego można dodatkowo zamocować uchwyty kabli do przyjęcia rezerw kablowych i do systemowego kształtowania kabli.
Wymiary	Szerokość: 95 mm Głębokość: 235 mm
Jednostki wysokości	24 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	4.7
Masa brutto	5.3
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177597693
ECLASS 8.0	27400604