

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.220

## Moduły wtykowe PSM

Stan: 08.06.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.220 - Moduły wtykowe PSM

Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.

## Cechy

Nr kat.	DK 7856.220
Wersja	nie przełączalne
Opis produktu	Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Na szynie nośnej można mieszać różne moduły, Schuko, IEC320 i inne. Mogą to łatwo wykonać także osoby, które nie są elektrykami - dzięki systemowi plug & play z ochroną przed dotykiem.
Materiał	Profil: Aluminium, anodowane Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1)
Długość	250 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	WAGO WINSTA MIDI
Fazy na zasilanie	1~
Termiczna ochrona nadmiarowa	na gniazdko
Napięcie znamionowe robocze	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Wymagana liczba gniazd modułów	1
Wymiary	Długość: 250 mm
Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Gniazda wtykowe	4 x Gniazdo C13
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.35

## Cechy

---

Masa brutto	0.36
Numer taryfy celnej	85369001
EAN	4028177438842
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

---

## Aprobaty

---

Aprobaty	IEC CB VDE
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności

---