


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.875

Szafa sieciowa TE 8000

Stan: 29.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.875 - Szafa sieciowa TE 8000 wentylowane

Rozkładany system szaf IT z ramą montażową 482,6 mm (19") o zmiennej głębokości.

Cechy

| | |
|----------------|---|
| Nr kat. | TE 7888.875 |
| Korzyści | Brak stelaża ramy Optymalna dostępność Łatwa instalacja dzięki możliwości rozkładania Możliwość przełożenia strony zawiasów |
| Materiał | Błacha stalowa |
| Powierzchnia | Rama montażowa: gruntowana zanurzeniowo Części płaskie: lakierowane proszkowo |
| General colour | RAL 7035 |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Samonośna rama montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i tyłu, z regulacją głębokości Drzwi blaszane wentylowane (wolna powierzchnia blachy perforowanej > 67%), przednie z uchwytem ozdobnym, zawias 130°, zamek bębnekowy 3524 E Drzwi blaszane wentylowane (wolna powierzchnia blachy perforowanej > 67%), tylne z zawiasem 130°, zamek bębnekowy 3524 E Rama podłogowa otwarta z maksymalnym wykrojem (do alternatywnego wyposażenia w blachy modułowe) Płyta dachowa, z ukrytym wycięciem do wprowadzania kabli i dla opcjonalnego wentylatora 4 nóżki poziomujące, M10 (dołączone) 4 sworznie dystansujące, 20 mm, do podnoszenia płyty dachowej (w zestawie) Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębnekowym 3524 E |
| Wymiary | Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.200 mm Głębokość: 1.000 mm |

Cechy

| | |
|--|---|
| Jednostki wysokości | 24 U |
| Jednostki wysokości | 24 U |
| Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu | 80 mm / 130 mm |
| Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym) | 745 mm |
| Obciążalność | 7000 N |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 20 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 69 kg |
| Masa brutto | 70 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis produktu | TE Szafa sieciowa TE 8000, SxWxG: 600x1200x1000 mm, 24 U, przednie drzwi z blachy stalowej, wentylowane, z uchwytem ozdobnym, tylne drzwi z blachy stalowej, wentylowane, zawiasy 130°, |

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności