


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU international, wersja metered

Stan: 16.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.238 - Blade PDU international, wersja metered

Inteligentny układ rozdziału zasilania z licznymi funkcjami zarządzania i monitorowania prądu i mocy.



Cechy

Nr kat.	DK 7955.238
Wersja	PDU, metered
Opis produktu	Dystrybucja zasilania High Power do zastosowań w szafach serwerowych IT. Blade PDU metered dysponuje licznymi możliwościami zarządzania i monitorowania prądu oraz mocy dla każdej fazy. Za pomocą zintegrowanego wyświetlacza kolorowego OLED z przodu możliwe jest ustawienie podstawowej konfiguracji oraz szybki dostęp do parametrów zużycia energii elektrycznej. Interfejs sieciowy umożliwia zdalny dostęp do webserwera PDU. Parametry zużycia mogą być przesyłane przez SNMP do oprogramowania DCIM. Do interfejsu CAN można podłączyć maks. 4 czujniki (temperatura / wilgotność / dostęp) służące m.in. do monitorowania temperatury otoczenia.
Korzyści	Przyłączenie do sieci TCP/IP, SNMP
Dane techniczne	Możliwe uniwersalne zablokowanie i zamknięcie nieżywaných gniazdek IEC 60320, C13 i C19 MTBF (przy 40 °C): 80 000 godzin
Materiał	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Kolor	RAL 9005

Cechy

Measurement functions, description	Pomiar dla każdej fazy lub zasilania Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz Moc czynna kW, energia czynna kWh Moc pozorna kVA, energia pozorna kVAh
Wymiary	Szerokość: 450 mm Wysokość: 135 mm Głębokość: 380 mm Długość: 4 U
Liczba i typ gniazdek	12 x C13 / 12 x C19
Gniazda wtykowe	12 x Gniazdo C13 12 x Gniazdo C19
Prąd znamionowy (maks.)	63 A
Zasilanie	Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	CEE
Stopień zanieczyszczenia	2
Interfejsy	Zintegrowany webserwer, przez RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Dyrektywy	Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Normy	EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoły	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Zakres temperatury pracy	0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Temperatura składowania	-25 °C...70 °C

Cechy

Złącze kabla wejściowego (typ/ długość)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.200 mm
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604