

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9209.600

Obudowy Ex

Stan: 16.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9209.600 - Obudowy Ex Tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

Obudowa EX z drzwiami zawiasowanymi, tworzywo sztuczne



Cechy

Nr kat.	KEL 9209.600
Zastosowania	Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał	Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10 ⁸ Ω Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10 ⁸ Ω uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor	RAL 9011
Zakres dostawy	Obudowa Drzwi Płyta montażowa
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.000 mm Głębokość: 300 mm

Cechy

Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	717 mm x 950 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	tak
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	tak
Materiały podstawowe	Tworzywo sztuczne
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: 3-punktowe zamknięcie prętowe Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	39 kg
Numer taryfy celnej	94037000
EAN	4028177138452
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Aprobaty

Aprobaty	ATEX
Certyfikaty	Klasa ochrony
Wyjaśnienia	Deklaracja producent