

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.276 PDU metered

Stan: 24.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.276 - PDU metered

High-endowy rozdział energii w szafie IT: inteligentne PDU z pomiarem energii na każdą fazę, pomiar zapotrzebowania mocy całego racka IT oraz dodatkowo pomiar prądu różnicowego na każde fazę.



## Cechy

Nr kat.	DK 7979.276
Wersja	PDU, metered Wraz z RCM
Opis produktu	Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. Z pomiarem energii na fazę lub źródło zasilania.

# Cechy

Korzyści	<p>Metered PDU ze zintegrowanym pomiarem prądu różnicowego (RCM / typ B). Pomiar prądu różnicowego odbywa się dla każdej fazy.</p> <p>Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT</p> <p>Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)</p> <p>Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT</p> <p>Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne</p> <p>Dokładność pomiarów <math>\pm 1\%</math> (kWh) wg EN 62 053-21</p> <p>Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym (maks. 10 lat, wymienna bateria)</p> <p>Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu</p> <p>Ustawiane wartości graniczne (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu, mocy, wyjścia</p> <p>Licznik czasu pracy – łączny i cykliczny, zerowalny</p> <p>Energooszczędny design, niskie zużycie własne</p>
Dane techniczne	<p>Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymiennalna</p> <p>Kompaktowy wyłącznik zabezpieczenia linii (16 A - typu Carling)</p> <p>Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz</p> <p>Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz</p> <p>Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz</p> <p>Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna</p> <p>Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy</p> <p>Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego</p> <p>Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU</p> <p>Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU</p> <p>Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej</p> <p>Zielona LED sygnalizująca napięcie</p>
Materiał	<p>Profil aluminiowy, czarny anodyzowany</p> <p>Gniazdko: tworzywo sztuczne</p>
Zakres dostawy	<p>Wrzaz z zestawem montażowym</p>

# Cechy

Opcje	Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU Monitoring dostępnej opcjonalnie ochrony przepięciowej Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia Możliwe inne kolory obudowy
Measurement functions, description	Pomiar prądu różnicowego (typ B) dla każdego źródła zasilania/fazy/bezpiecznika Pomiar mocy, prądu, zużycia energii dla każdej fazy lub zasilania Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8) Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy) Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny)
Wymiary	Szerokość: 44 mm Głębokość: 70 mm Długość: 1.695 mm
Liczba i typ gniazdek	24 x C13 / 6 x C19
Napięcie znamionowe robocze	400 V AC
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Moc znamionowa	11 kW
Zasilanie	Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	CEE
Interfejsy	Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2 Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP) Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery) W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

# Cechy

Dyrektywy	Dyrektywa EMC 2014/30/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Protokoły	Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB do integracji z DCIM innych producentów FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)
Zakres temperatury pracy	5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...95 %
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Pasujący do	Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,5 kg
Masa brutto	5,8 kg
Numer taryfy celnej	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Opis produktu	DK PDU metered, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem prądu, mocy, zużycia energii na każdą fazę, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19

# Aprobaty

---

Aprobaty

Cyber Security Certificate

Sprawdzone bezpieczeństwo przez TÜV

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności