

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.400 Adapter OM

Stan: 04.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.400 - Adapter OM z przewodami przyłączeniowymi



Cechy

Nr kat.	SV 9340.400
Wersja	z przewodem przyłączeniowym
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	Chassis: RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)	AWG 12
Prąd znamionowy maksymalny	25 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Wskazówka	Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Parametry elektryczne UL (SCCR)	30 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 32 A, NHJH/7
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm

Cechy

Długość kabla przyłączeniowego	130 mm
Typ szyny nośnej	rama nośna, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V
Liczba biegunów	3-bieg.
Wymiary	Szerokość: 90 mm Wysokość: 208 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych	3 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Rama nośna (S x W)	45 mm x 170 mm
Atesty	UL
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,47 kg
Masa brutto	0,473 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,036
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis produktu	SV Adapter OM, 25 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 12, SxW: 90x208 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 45D, 2xTS 45D-V

Aprobaty

Aprobaty	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK