


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.918

System szaf szeregowych VX25

Stan: 16.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.918 - System szaf szeregowych VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Szafa sterownicza Daimler Integra z drzwiami lub z wtykaną ścianą z tyłu, bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania.

Cechy

Nr kat.	VX 7993.918
Wersja	Ze ścianą tylną
Opis produktu	Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz, stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowo we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym, na dole z prześwitem do podłoża 25 mm.
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo Płyty podłogi: ocynkowane Rama rurowa drzwi, ocynkowana
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Stelaż szafy Drzwi Blacha dachowa z czterema oczkami transportowymi 2568.000 przykręcona Blachy podłogowe bez płyty montażowej Drzwi przednie z czworokątną ramą rurową, z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330 i zamontowaną dwupiórkową wkładką zamka 8618.306 Wtykana ściana tylna z pionową poprzeczką działową, z wyrównaniem potencjału, zamknięcie w postaci 6 zamków dźwigienkowych (3 z lewej i 3 z prawej strony), z ocynkowanym elementem zamykającym i dwupiórkową wkładką zamka Kątownik, ocynkowany, przykręcony ze stykiem do pionowego profilu, jako element przeciwny zamka dźwigienkowego 2 kątowniki wtykowe z prawej i z lewej strony przykręcone do dolnego profilu poziomego Kątownik kontaktowy przykręcony do dolnego profilu poziomego Na każdą ścianę tylną po jednej linie uziemienia o długości 400 mm, 4 mm², jedna strona z końcówką kablową, jedna z strona z oczkiem (dołączone luzem) Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym Wyrównanie potencjałów wtykanych ścian tylnych odbywa się przez styk wymuszony
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 500 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Ilość drzwi	1
Opak.	1 szt.
Waga netto	69.8
Masa brutto	71.2