



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.350

Podpora stojąca, otwarta

Stan: 23.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.350 - Podpora stojąca, otwarta Mercedes-Benz Integra Standard

Do sztywnego lub obrotowego przymocowania obudów obsługi HVO.

Cechy

Nr kat.	CP 7994.350
Wersja	sztywne
Opis produktu	Podpora stojąca do sztywnego lub obrotowego przymocowania obudów obsługi HVO.
Materiał	Stal
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Profil stojaka rurowego 86 x 73 mm, przyspawany pionowo do podstawy Stojak rurowy z tyłu z pionowym otworem na całej wysokości do mocowania wiązek kabli, zamknięty profilem zakrywającym nr 30007784 (firmy K-Profile) Stojak rurowy z tyłu w pionowym otworze jest przyspawany kątownik do mocowania kabli, odległość górnej krawędzi podstawy do dolnej krawędzi kątownika: 243,5 mm Sworzeń uziemienia M8 x 20 mm jest przyspawany w dolnej części pionowego otworu, odległość górnej krawędzi płyty dolnej do środka sworznia uziemienia: 40,0 mm Sworzeń uziemienia M5 x 15 mm jest przyspawany w górnej części pionowego otworu, odległość dolnej krawędzi płyty czołowej do środka sworznia uziemienia: 60,0 mm Oba sworznie uziemienia są oznakowane naklejkami
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1169 mm

Cechy

Wymiary	Wysokość: 1.213 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	24
Masa brutto	24.5
Numer taryfy celnej	73269098