

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8173.235**

**Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa**

Stan: 05.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8173.235 - Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do TS, TS IT

Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do TS.

## Cechy

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nr kat.                        | TS 8173.235  |
| Korzyści                       | Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z elementem kontaktowym<br>Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym<br>Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową |
| Materiał                       | Blacha stalowa 1,5 mm  |
| Powierzchnia                   | Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz  |
| Kolor                          | RAL 7035   |
| Zakres dostawy                 | Wraz z zestawem montażowym   |
| Wskazówka                      | Wsporniki boków mogą być montowane od wnętrza szafy albo od strony zewnętrznej<br>Powierzchnia montażowa: Wymiar zewnętrzny – 100 mm   |
| Pasujący do                    | Typ obudowy: TS<br>TS IT<br>Wysokość: 800 mm<br>Głębokość: 600 mm  |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55  |
| Materiały podstawowe           | Blacha stalowa   |
| Opak.                          | 2 szt.   |
| Waga netto                     | 11,2 kg  |
| Masa brutto                    | 12,4 kg  |
| Numer taryfy celnej            | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC002524   |
| ECLASS 8.0                     | 27182101   |

# Cechy

---

Opis produktu

TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 800x600 mm,  
blacha stalowa