


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8180.235**

**Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa**

Stan: 20.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8180.235 - Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do TS, TS IT

Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do TS.

## Cechy

Nr kat.	TS 8180.235
Korzyści	Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z elementem kontaktowym Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Wsporniki boków mogą być montowane od wnętrza szafy albo od strony zewnętrznej Powierzchnia montażowa: Wymiar zewnętrzny – 100 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS TS IT Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 1.000 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	2 szt.
Waga netto	42,2 kg
Masa brutto	43,6 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Cechy

---

Opis produktu

TS Ściana boczna, mocowana za pomocą śrub, do TS, TS IT, do SxG:  
1800x1000 mm, blacha stalowa