

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

Adaptory przyłączeniowe

Stan: 11.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - Adaptery przyłączeniowe

Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 60 mm.

Cechy

Nr kat.	SV 9342.200
Materiał	Ośłona: ABS Chassis: polyamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Prąd znamionowy maksymalny	63 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)	65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 65 A, NLRV/7
Odprowadzenie przewodów	góra
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Wskazówka	Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
Liczba biegunów	3-bieg.
Wymiary	Szerokość: 20 mm Wysokość: 215 mm
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką	2,5 - 10 mm ²
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych	2,5 - 10 mm ²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych	2,5 - 10 mm ²

Cechy

Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Atesty	UL
Do grubości szyny	10 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,199 kg
Masa brutto	0,206 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,019
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis produktu	SV Adapter przyłączeniowy, 63 A, 690 V, 3-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 2,5-10 mm ²

Aprobaty

Aprobaty	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK