

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8454.000

System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna

Stan: 26.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8454.000 - System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna Szafa bazowa

Standard w budowie szaf sterowniczych z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304): rama szafy z pojedynczymi drzwiami frontowymi, tylna ściana, płyta montażowa, płyta dachowa, dzielone płyty podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.



Cechy

| | |
|--------------|--|
| Nr kat. | VX 8454.000 |
| Materiał | Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400 Płyta montażowa: ocynkowana |

Cechy

| | |
|---|---|
| Zakres dostawy | Stelaż szafy Drzwi Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Blacha dachowa Blachy podłogowe Ściana tylna Płyta montażowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe 18 x 39 mm |
| Wymiary | Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 400 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 699 mm x 1.696 mm |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating według UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Kod IK | IK10 |
| Ilość drzwi | 1 |
| Wskazówka | Z uwagi na twardość materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 2486.400. |
| Materiały podstawowe | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 107,1 kg |
| Masa brutto | 109,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 337,64 |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Cechy

Opis produktu

System szaf szeregowych VX, SxWxG: 800x1800x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

Aprobaty

Aprobaty

Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)

Certyfikaty

Powierzchnia

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration