


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8455.600

Systemy szeregowe TS 8

Stan: 28.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8455.600 - Systemy szeregowe TS 8 Stal nierdzewna

Systemy szeregowe TS 8 ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 55.



Cechy

| | |
|----------------|--|
| Nr kat. | TS 8455.600 |
| Materiał | Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400 Płyta montażowa: ocynkowana |
| Zakres dostawy | Stelaż szafy Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Blacha dachowa Blachy podłogowe Ściana tylna Płyta montażowa 4 uchwyty transportowe Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm |

Cechy

| | |
|---|--|
| Ilość drzwi | 1 |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55 |
| Type rating według UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kod IK | IK09 |
| Wskazówka | Z uwagi na twardość materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym. |
| Materiały podstawowe | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) |
| Wymiary | Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 500 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 699 mm x 1.696 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 109,6 kg |
| Masa brutto | 115,7 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis produktu | TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu |

Aprobaty

| | |
|----------|--|
| Aprobaty | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
|----------|--|

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK