


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.120

# Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.120 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)

## Cechy

Nr kat.	SV 9343.120
Wersja	Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 20 mm Wysokość pola zacisku: 3 mm
Wskazówka	Przyłącze przewodów sektorowych 50 – 150 mm <sup>2</sup> .
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.	250 A
Napięcie znamionowe robocze	400 V - 690 V, 3~
Do rozmiaru NH	1
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 184 mm Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm

## Cechy

Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	14 mm
Liczba biegunów	3-bieg.
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)	tak
Przekrój przewodu okrągłego	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,5 kg
Masa brutto	2,58 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,44
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 1, 250 A, 400-690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej

## Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK