


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9343.210**

**Bezpiecznikowy rozłącznik  
bezpiecznikowego NH**

Stan: 14.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.210 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

## Cechy

|  |   |
|--|---|
| Nr kat.  | SV 9343.210   |
| Wersja   | Do systemów szyn zbiorczych 60 mm   |
| Materiał                                       | Poliamid<br>Palność zgodnie z UL 94<br>Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana                                      |
| Kolor  | Chassis: RAL 7035<br>Pokrywa: RAL 7035/7001   |
| Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych   | Szerokość pola zacisku: 50 mm<br>Wysokość pola zacisku: 10 mm   |
| Do systemów szynowych z odstępem między osiami | 60 mm   |
| Odprowadzenie przewodów                        | górze/dół   |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego)               | Śruba M10   |
| Znamionowy prąd roboczy maks.                  | 400 A   |
| Napięcie znamionowe robocze                    | 690 V, 3~   |
| Do rozmiaru NH                                 | 2   |
| Wskazówka                                      | Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UR.<br>Zastosowania wg UR tylko w połączeniu z „Special Purpose Fuses”. |
| Test specification                             | IEC/PN-EN 60 947-3<br>DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)   |
| Wymiary  | Szerokość: 210 mm<br>Wysokość: 298 mm   |
| Przyłącze kabli okrągłych                      | 10 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Pasuje do szyn zbiorczych                      | Wysokość: 5, 10 mm  |
| Liczba biegunów                                | 3-bieg.   |

## Cechy

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Przekrój przewodu okrągłego  | 10 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Opak.                        | 1 szt.  |
| Waga netto                   | 3,358 kg  |
| Masa brutto                  | 3,36 kg   |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 1   |
| Numer taryfy celnej          | 85369095  |
| ETIM 9                       | EC000249  |
| ECLASS 8.0                   | 27371401  |
| Opis produktu                | SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 2, 400 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M10 |

## Aprobaty

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized)       |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |