


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.520 Moduł nadstawki

Stan: 04.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.520 - Moduł nadstawki do VX

Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy jest stosowany do zamknięcia od góry.



## Cechy

|                                |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                        | VX 8618.520                                                                                                                                                                                                   |
| Opis produktu                  | Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy jest stosowany do zamknięcia od góry. |
| Materiał                       | Blacha stalowa 1,5 mm                                                                                                                                                                                         |
| Powierzchnia                   | Lakierowana, lakier strukturalny                                                                                                                                                                              |
| Kolor                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres dostawy                 | Moduł ramy<br>2 osłony przód/tył<br>8 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału<br>Wraz z zestawem montażowym                                                                                           |
| Wymiary                        | Wysokość: 200 mm                                                                                                                                                                                              |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                         |
| Type rating według UL 50E      | Typ 1<br>Typ 12                                                                                                                                                                                               |

## Cechy

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pasujący do         | Typ obudowy: VX<br>Szerokość: = 1.000 mm<br>Głębokość: = 600 mm |
| Opak.               | 1 szt.                                                          |
| Waga netto          | 15 kg                                                           |
| Masa brutto         | 16,18 kg                                                        |
| Numer taryfy celnej | 94039910                                                        |
| ETIM 9              | EC000744                                                        |
| ECLASS 8.0          | 27182405                                                        |
| Opis produktu       | VX Moduł nadstawki, do szer.: 1000 mm                           |

## Aprobaty

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTТА |
|----------|----------------------------------------|