

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.230

# Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.230 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)

## Cechy

Nr kat.	SV 9344.230
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 50 mm Wysokość pola zacisku: 10 mm
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M10
Znamionowy prąd roboczy maks.	400 A
Napięcie znamionowe robocze	400 V - 690 V, 3~
Do rozmiaru NH	2
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 210 mm Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Liczba biegunów	3-bieg.
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)	tak

## Cechy

Przekrój przewodu okrągłego	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,178 kg
Masa brutto	3,18 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1
Numer taryfy celnej	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 2, 400 A, 400-690 V, 3-bieg., Śruba M10, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, do zabudowy na płycie montażowej

## Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK