

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.015

Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

Stan: 21.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.015 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)

Cechy

Nr kat.	SV 9346.015
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 Uchwyt: RAL 7016
Zakres dostawy	3 haki mocujące
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Odprowadzenie przewodów	góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8
Znamionowy prąd roboczy maks.	160 A
Do rozmiaru NH	00
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 400 mm
Złącze do przewodów o przekroju okrągłym	2,5 - 95 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Ilość biegunów	3-bieg.
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	1,36 kg

Cechy

Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.73
Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177668126
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---