

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.030

Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.030 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH



Cechy

Nr kat.	SV 9346.030
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 Uchwyt: RAL 7016
Zakres dostawy	3 haki mocujące
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	100 mm
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8
Znamionowy prąd roboczy maks.	160 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	00
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 400 mm
Przyłącze kabli okrągłych	2,5 - 95 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm

Cechy

Liczba biegunów	3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego	2,5 - 95 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,18 kg
Masa brutto	1,259 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,65
Numer taryfy celnej	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Opis produktu	SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 00, 160 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M8, 100 mm

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK