

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.110

System szaf szeregowych VX25

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.110 - System szaf szeregowych VX25 Szafa Basic z drzwiami przeszklonymi

Szafa bazowa VX z drzwiami przeszklonymi do zastosowań przemysłowych: rama szafy z drzwiami przeszklonymi z przodu, drzwiami tylnymi, płytą dachową, dzielonymi płytami podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.



Cechy

Nr kat.	VX 8840.110
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Stelaż szafy Drzwi przeszklone aluminiowe przednie (180°) Tylne drzwi z blachy stalowej (130°) Zamknięcie przednie i tylne: Wkładka dwupiórkowa 3 mm Blacha dachowa Płyta podłogowa

Cechy

Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kod IK	IK08
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	87 kg
Masa brutto	90 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	221,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	System szaf szeregowych VX, SxWxG: 800x2000x800 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, drzwi przeszklone z przodu

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Powierzchnia Klasa ochrony
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK