

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.503

RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Stan: 02.08.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.503 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Cechy

Nr kat.	RX 9360.503
Wersja	Easy Fix
Korzyści	Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005 RAL 35745
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB
Prąd znamionowy maksymalny	160 A
Prąd znamionowy (UL)	125 A
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12 kV
Napięcie znamionowe	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1000 V
Kategoria przepięcia	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Liczba biegunów	3-bieg.

Cechy

Odprowadzenie przewodów	górze
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	RiLineX RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych	50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Zakres temperatury pracy	-25 °C...55 °C
Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wymiary	Szerokość: 81 mm Wysokość: 252 mm Głębokość: 63 mm
Opak.	1 szt.

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------