

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.740 Adapter OM

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.740 - Adapter OM z przewodami przyłączeniowymi



Cechy

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat. | SV 9340.740 |
| Wersja | z przewodem przyłączeniowym |
| Materiał | Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 |
| Kolor | Chassis: RAL 7035 |
| Przewody przyłączeniowe (AWG) | AWG 8 |
| Prąd znamionowy maksymalny | 40 A |
| Napięcie znamionowe robocze | 690 V, 3~ |
| Parametry elektryczne UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7 |
| Do systemów szynowych z odstępem między osiami | 60 mm |
| Długość kabla przyłączeniowego | 130 mm |
| Typ szyny nośnej | bez ramy nośnej, 2 x TS 55D |
| Wskazówka | Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL |

Cechy

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba biegunów | 3-bieg. |
| Wymiary | Szerokość: 55 mm Wysokość: 208 mm |
| Liczba/wysokość szyn nośnych | 2 / 10 mm |
| Pasuje do szyn zbiorczych | Wysokość: 5, 10 mm |
| Atesty | UL |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,2 kg |
| Masa brutto | 0,331 kg |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0,088 |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Opis produktu | SV Adapter OM, 40 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 8, SxW: 55x208 mm, Szyna nośna 2xTS 55D |

Aprobaty

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Aprobaty | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |