


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9511.100

Obudowy poliwęglanowe PK

Stan: 12.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9511.100 - Obudowy poliwęglanowe PK bez wytłoczeń

Obudowa naścienna ze wzmocnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.



Cechy

Nr kat.	PK 9511.100
Wersja	Pokrywa przejrzysta
Opis produktu	Zastosowanie w zakresie temperatur otoczenia: -35 °C...+80 °C. Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Materiał	Obudowa: poliwęglan wzmocniany włóknami szklanymi Pokrywa przejrzysta: poliwęglan, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Śruby pokrywy: poliamid Zatyczki izolacyjne: polietylen
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Śruby pokrywy Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
Protection category NEMA	NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Kod IK	IK08

Cechy

Wymiary	Szerokość: 130 mm Wysokość: 130 mm Głębokość: 99 mm
Zakres temperatury pracy	-35 °C...80 °C
Materiały podstawowe	Poliwęglan
Opak.	4 szt.
Waga netto	1,4 kg
Masa brutto	1,6 kg
Numer taryfy celnej	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Aprobaty	C-UL UL
----------	------------