

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.860

# Zestaw przewodów

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.860 - Zestaw przewodów do adapterów OM z zaciskiem sprężynowym

Przyłączeniowe przewody, wstępnie konfekcjonowane, do indywidualnego przyłączania urządzeń przełączających.



## Cechy

Nr kat.	SV 9340.860
Opis produktu	Wstępnie konfekcjonowane przewody łączeniowe do indywidualnego przyłączenia urządzeń sterujących, zamontowane na adapterze OM z zaciskami ze sprężyną naciągową.
Materiał	Izolacja PCV Odporność temperaturowa do 105 °C Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
AWG	AWG 12 = 3,31 mm <sup>2</sup> × 4 mm <sup>2</sup>
Wskazówka	AWG = American Wire Gauges
Wymiary	Długość: 140 mm
Opak.	15 szt.
Waga netto	0,075 kg
Masa brutto	0,085 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,003
Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

# Cechy

---

Opis produktu

Zestaw przewodów, AWG 12, dł.: 140 mm

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK