

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.890

Zestaw przewodów

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.890 - Zestaw przewodów do adapterów OM z zaciskiem sprężynowym

Przyłączeniowe przewody, wstępnie konfekcjonowane, do indywidualnego przyłączania urządzeń przełączających.



Cechy

Nr kat.	SV 9340.890
Opis produktu	Wstępnie konfekcjonowane przewody łączeniowe do indywidualnego przyłączenia urządzeń sterujących, zamontowane na adapterze OM z zaciskami ze sprężyną naciągową.
Materiał	Izolacja PCV Odporność temperaturowa do 105 °C Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
AWG	AWG 6 = 13,3 mm ² ÷ 16 mm ²
Wskazówka	AWG = American Wire Gauges
Wymiary	Długość: 140 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	0,12 kg
Masa brutto	0,128 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,014
Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

Cechy

Opis produktu

SV Zestaw przewodów, AWG 6, dł.: 140 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK