

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410

Adapter urządzeniowy CB

Stan: 06.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - Adapter urządzeniowy CB 3-bieg.

Adapter urządzeniowy do uniwersalnego i uproszczonego montażu wyłączników mocy.

Cechy

| | |
|--|---|
| Nr kat. | SV 9342.410 |
| Materiał | Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 |
| Kolor | RAL 7035 |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego) | Zacisk ramowy |
| Prąd znamionowy maksymalny | 100 A |
| Napięcie znamionowe robocze | 690 V, 3~ |
| Parametry elektryczne UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 100 A, NLRV/7 |
| Odprowadzenie przewodów | dół |
| Do systemów szynowych z odstępem między osiami | 60 mm |
| Wskazówka | Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL |
| Liczba biegunów | 3-bieg. |
| Wymiary | Szerokość: 72 mm Wysokość: 210 mm |
| Przyłącze kabli okrągłych | 10 - 35 mm ² |
| Pasuje do szyn zbiorczych | Wysokość: 5, 10 mm |
| Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.) | 10 x 7,8 mm |
| Pasuje do producenta (typu) | ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3) |
| Atesty | UL |

Cechy

| | |
|------------------------------|---|
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,57 kg |
| Masa brutto | 0,576 kg |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0,114 |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Opis produktu | SV Adapter urządzeniowy CB, 100 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 10-35 mm ² , Pole zacisku SxW: 10x7,8 mm |

Aprobaty

| | |
|-------------|--|
| Aprobaty | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |