

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.030

Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Stan: 30.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.030 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)

Cechy

Nr kat.	SV 9344.030
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 20 mm Wysokość pola zacisku: 5 mm
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8
Znamionowy prąd roboczy maks.	160 A
Napięcie znamionowe robocze	400 V - 690 V, 3~
Do rozmiaru NH	00
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 106 mm Wysokość: 194 mm
Przyłącze kabli okrągłych	10 - 95 mm ²
Liczba biegunów	3-bieg.
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)	tak

Cechy

Przekrój przewodu okrągłego	10 - 95 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,7 kg
Masa brutto	0,835 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,15
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 00, 160 A, 400-690 V, 3-bieg., Śruba M8, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, do zabudowy na płycie montażowej

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK