

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110

**Bezpiecznikowy rozłącznik
bezpiecznikowego NH**

Stan: 16.01.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Cechy

Nr kat.	SV 9344.110
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 32 mm Wysokość pola zacisku: 10 mm
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M10
Znamionowy prąd roboczy maks.	250 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	1
Wskazówka	Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UR. Zastosowania wg UR tylko w połączeniu z „Special Purpose Fuses”.
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 184 mm Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych	10 - 150 mm ²
Liczba biegunów	3-bieg.
Round conductor cross-section	10 - 150 mm ²
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	2.138
Masa brutto	2.14
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.3
Numer taryfy celnej	85365080
EAN	4028177540606
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaty

Aprobaty	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK