


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9673.648

## Płyty montażu częściowego

Stan: 25.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.648 - Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)

Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.



## Cechy

Nr kat.	SV 9673.648
Wersja	bez prowadzenia
Opis produktu	Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
Materiał	Błacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej	800 mm
Wymiary	Szerokość: 302 mm Wysokość: 793 mm
Pasujący do	Szerokość: = 400 mm
Opak.	1 szt.

# Cechy

Waga netto	6,941 kg
Masa brutto	7,306 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Płyta montażu częściowego, SxW: 302x793 mm, do szaf TS (szer.: 400 mm)