


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.350

# Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Stan: 13.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.350 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (MSÜ)

## Cechy

Nr kat.	SV 9344.350
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 50 mm Wysokość pola zacisku: 10 mm
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M10
Znamionowy prąd roboczy maks.	630 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	3
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 250 mm Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Liczba biegunów	3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.

## Cechy

Waga netto	4,159 kg
Masa brutto	4,16 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,06
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 3, 630 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M10, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, do zabudowy na płycie montażowej

## Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK