

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005

Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe

Stan: 29.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe 31 A do 60 A

Podstawy bezpiecznikowe do 60 A, 3-bieg., łatwy montaż na szynach nośnych urządzeń lub z adapterami urządzeniowymi OM na szynach zbiorczych.

Cechy

Nr kat.	SV 9345.005
Wersja	Do bezpieczników klasy CC
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Przyłącze dla przewodów okrągłych	AWG 8 - 18
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Do typu zabezpieczenia (Class)	CC
Znamionowy prąd roboczy maks.	30 A
Napięcie znamionowe robocze	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Wskazówka	Do montażu zatraskowego na szynach nośnych urządzeń 35 mm (7,5/15 mm wys.) wg DIN EN 60 715 lub kombinacji adapterów urządzeniowych RiLine (adapter/nośnik OM)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Uwaga dot. nr kat.	Nie nadaje się do montażu bezpieczników 10 x 38 mm wg IEC 60 269-2/-4/-6
Wymiary	Szerokość: 54 mm Wysokość: 81 mm
Przyłącze kabli okrągłych	0,75 - 25 mm ²

Cechy

Pasuje do bezpieczników	Średnica: 10 mm Długość: 38 mm
Zakres napięcia dla sygnalizatora świetlnego	110 - 600 V
Parametry elektryczne UL (SCCR)	200 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy CC maks. 30 A, JDDZ/7
Liczba biegunów	3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego	0,75 - 25 mm ²
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,634 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,018
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Podstawa bezpiecznikowa, klasa CC, 30 A, 600 V, 3-bieg., (60 mm)

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK