

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.060**

**Listwowy rozłącznik  
bezpiecznikowy NH z napędem  
migowym**

Stan: 04.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.060 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

## Cechy

Nr kat.	SV 9677.060
Wersja	z możliwością łączenia 3-biegunowego
Sposób działania	Niezależne od obsługi załączanie dzięki automatycznemu, skokowemu mechanizmowi przełączania Bezpieczne rozłączanie styków dzięki podwójnemu przerwaniu
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 Uchwyt: RAL 7016
Do rozmiaru NH	00
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	185 mm
Odprowadzenie przewodów	dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8
Installation type	Mocowanie zatrzaskowe
Liczba biegunów	3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze	800 V (AC), 3~
Znamionowy prąd roboczy maks.	160 A
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Do montażu przekładnika	tak

## Cechy

Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 676 mm
Przyłącze kabli okrągłych	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,12 kg
Masa brutto	5,14 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,072
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 00, 160 A, 800 V, 3-bieg., śruba M8, 185 mm, odgańlenie na dole, mocowanie zaciskowe

## Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---