


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.100

# Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

Stan: 22.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.100 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

## Cechy

|  |   |
|--|---|
| Nr kat.  | SV 9677.100   |
| Wersja   | z możliwością łączenia 3-biegunowego  |
| Materiał                                       | Poliamid<br>Palność zgodnie z UL 94-V0<br>Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana  |
| Kolor  | Chassis: RAL 7035<br>Pokrywa: RAL 7001<br>Uchwyt: RAL 7016  |
| Do rozmiaru NH                                 | 1   |
| Do systemów szynowych z odstępem między osiami | 185 mm  |
| Odprowadzenie przewodów                        | górze/dół   |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego)               | Bolce M12   |
| Liczba biegunów                                | 3-bieg.   |
| Napięcie znamionowe robocze                    | 800 V (AC), 3~  |
| Znamionowy prąd roboczy maks.                  | 250 A   |
| Wskazówka                                      | W przypadku zastosowania komponentów na szynach zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem wymagane jest zastosowanie zacisku stykowego |
| Test specification                             | IEC/PN-EN 60 947-3<br>DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)   |
| Do montażu przekładnika                        | tak   |
| Wymiary  | Szerokość: 100 mm<br>Wysokość: 670 mm   |
| Przyłącze kabli okrągłych                      | 6 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Pasuje do szyn zbiorczych                      | Wysokość: 10 mm   |

## Cechy

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Opak.                        | 1 szt.   |
| Waga netto                   | 4,78 kg  |
| Masa brutto                  | 5,18 kg  |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 1,73   |
| Numer taryfy celnej          | 85365080   |
| ETIM 9                       | EC001046   |
| ECLASS 8.0                   | 27371402   |
| Opis produktu                | SV listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 1, 250 A, 800 V, 3-bieg., z bolcami M12, 185 mm, do montażu przekładnika prądowego |

## Aprobaty

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | CQC-CCC   |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |