


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.165

# Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym

Stan: 18.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.165 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

## Cechy

Nr kat.	SV 9677.165
Wersja	z możliwością łączenia 3-biegunowego
Sposób działania	Niezależne od obsługi załączanie dzięki automatycznemu, skokowemu mechanizmowi przełączania Bezpieczne rozłączanie styków dzięki podwójnemu przerwaniu
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 Uchwyt: RAL 7016
Do rozmiaru NH	1
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	185 mm
Odprowadzenie przewodów	góra
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M12
Installation type	Mocowanie na śruby
Liczba biegunów	3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze	800 V (AC), 3~
Znamionowy prąd roboczy maks.	250 A
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 100 mm Wysokość: 772 mm

## Cechy

Przyłącze kabli okrągłych	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	10,84 kg
Masa brutto	11,94 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	2,868
Numer taryfy celnej	85361090
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym, rozm. 1, 250 A, 800 V, 3-bieg., Bolce M12, 185 mm, Doprowadzenie przewodu od góry, mocowanie na śruby

## Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---