


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.260

**Listwowy rozłącznik
bezpiecznikowy NH z napędem
migowym**

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.260 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

Cechy

Nr kat.	SV 9677.260
Wersja	z możliwością łączenia 3-biegunowego
Sposób działania	Niezależne od obsługi załączanie dzięki automatycznemu, skokowemu mechanizmowi przełączania Bezpieczne rozłączanie styków dzięki podwójnemu przerwaniu
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 Uchwyt: RAL 7016
Do rozmiaru NH	2
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	185 mm
Odprowadzenie przewodów	dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M12
Installation type	Mocowanie na śruby
Liczba biegunów	3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze	690 V (AC), 3~
Znamionowy prąd roboczy maks.	400 A
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 100 mm Wysokość: 772 mm

Cechy

Przyłącze kabli okrągłych	6 - 240 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	11,82 kg
Masa brutto	12,22 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	3,685
Numer taryfy celnej	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym, rozm. 2, 400 A, 690 V, 3-bieg., Bolce M12, 185 mm, odgałęzienie kabla dolne, mocowanie na śruby

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---