

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.710

# Adapter urządzeniowy

Stan: 27.01.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - Adapter urządzeniowy mocowanie zatrzaskowe

Do wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

## Cechy

Nr kat.	SV 9677.710
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	185 mm
Odprowadzenie przewodów	dół
Installation type	Mocowanie zatrzaskowe
Liczba biegunów	3-bieg.
Prąd znamionowy maksymalny	1600 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Wskazówka	Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód Nadaje się do zastosowania z wyłącznikiem z przednim przyłączem śrubowym Możliwość instalacji na systemie szyn zbiorczych z lub bez profilu zakrywającego
Wymiary	Szerokość: 300 mm Wysokość: 652 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm
Pasuje do producenta (typu)	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)

## Cechy

---

Opak.	1 szt.
Waga netto	21.12
Masa brutto	22.2
Zawartość miedzi (kg / szt.)	14.68
Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177707078
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK