


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.865

## Przekładnik prądowy

Stan: 09.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.865 - Przekładnik prądowy

Do indukcyjnego pomiaru przepływu prądu.

## Cechy

Nr kat.	SV 9677.865
Opis produktu	Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z komponentami instalacyjnymi (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
Materiał	Poliamid
Do rozmiaru	1 - 3
Pasuje do nr kat.	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Moc znamionowa	2,5 VA
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

# Cechy

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Przyłącze kabli okrągłych	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Częstotliwość znamionowa	50 - 60 Hz
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,13 kg
Masa brutto	0,16 kg
Numer taryfy celnej	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Przekładnik prądowy 250 A/ 5 A do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 1-3 (SV 9677.XXX)