

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.915 Blok przyłączeniowy

Stan: 18.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - Blok przyłączeniowy

Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.

Cechy

Nr kat.	SV 9677.915
Opis produktu	Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.
Materiał	Blacha stalowa, ocynkowana E-Cu, cynowane
Odprowadzenie przewodów	górną/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Prąd znamionowy maksymalny	1000 A
Wymiary	Szerokość: 98 mm
Przyłącze kabli okrągłych	185 - 300 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,2 kg
Masa brutto	1,35 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,893
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Blok przyłączeniowy, 1000 A, 690 V, 1-bieg., odgańlenie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 185-300 mm ²

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK