

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.808

System szaf szeregowych VX25

Stan: 28.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.808 - System szaf szeregowych VX25 Szafa modułowa

Systemy szeregowy VX, do rozbudowy z drzwiami dzielonymi i z wewnętrznym podziałem w zabudowie modułowej.

Cechy

Nr kat.	VX 9680.808
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Stelaż szafy Ściana tylna Blachy podłogowe
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Do IP54, zależnie od części osłonowych
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	49,54 kg
Masa brutto	63,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	158,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261

Cechy

ECLASS 8.0

27180101

Opis produktu

Szafa modułowa VX, SxWxG: 800x2000x800 mm, blacha stalowa

Aprobaty

Certyfikaty

Powierzchnia

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK