


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.560 Przekładnik prądowy

Stan: 08.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.560 - Przekładnik prądowy

Cechy

Nr kat.	SV 9393.560
Wersja	Napięcie wyjściowe 333 mV
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	2 nóżki wtykowe 2 nakładki zabezpieczające - izolujące 1 zacisk szyny pierwotnej 2 trzpienie gwintowane
Pasuje do szyn zbiorczych	80 x 15 2 x 60 x 10 3 x 50 x 10
Primary current	630 A
Normy	PN-EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 PN-EN 50274/VDE 0660-514 Przepisy DGUV 3
Wymiary	Szerokość: 105 mm Wysokość: 132 mm Głębokość: 30 mm
Zakres temperatury pracy	-5 °C...55 °C
Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Częstotliwość składowych podstawowych	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5

Cechy

Insulation material (class)	F
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.295
Masa brutto	0.303
Numer taryfy celnej	85043129
EAN	4028177048829
ETIM 9	EC002048

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności