


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

Obudowy poliwęglanowe PK

Stan: 18.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9500.050 - Obudowy poliwęglanowe PK z wytłoczeniami

Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.



Cechy

Nr kat.	PK 9500.050
Wersja	Obudowa PK z zamkniętą pokrywą
Materiał	Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi Pokrywa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Śruby pokrywy: poliamid Zatyczki izolacyjne: polietylen
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Śruby pokrywy Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
Protection category NEMA	NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Kod IK	IK08

Cechy

Wymiary	Szerokość: 65 mm Wysokość: 65 mm Głębokość: 57 mm
Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)	M16/M20
Liczba wycisków metrycznych	4 x M16/M20
Zakres temperatury pracy	-35 °C...80 °C
Materiały podstawowe	Poliwęglan
Opak.	12 szt.
Waga netto	1,092 kg
Masa brutto	1,286 kg
Numer taryfy celnej	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Aprobaty	C-UL UL
----------	------------