

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.640

Obudowa bazowa Outdoor

Stan: 20.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.640 - Obudowa bazowa Outdoor

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.



Cechy

Nr kat.	CS 9784.640
Wersja	Obudowa o szerokości 1200 mm ma dwa pola montażowe o szerokości 600 mm
Opis produktu	Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym.
Materiał	Aluminium AlMg3
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo Odporny na UV czysty poliester
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Jednościenna obudowa zewnętrzna Outdoor, kompletnie zmontowana Obudowa podstawowa z płytą podłogi, trzyczęściowa Otworowanie systemowe 25 mm w dachu, podłodze, z przodu i w głębokości obudowy Drzwi przednie z blokadą, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylintryczna, zamknięcie BJ20027 Cokół transportowy z przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu Dach przeciwdeszczowy

Cechy

Wymiary	Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 1.200 mm Głębokość: 500 mm
Wymiary	Wysokość całkowita: 1.355 mm Szerokość dachu przeciwdeszczowego: 1.250 mm Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 55 mm Głębokość dachu przeciwdeszczowego: 550 mm Szerokość prześwitu: 512 mm Wysokość prześwitu: 1.112 mm Głębokość prześwitu: 449 mm Wysokość cokołu: 100 mm
Design Centre bar	Bez poprzeczki środkowej, nachodzące na siebie drzwi
Type rating według UL 50E	Type 3R
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Kod IK	IK10
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.
Waga netto	52 kg
Masa brutto	53 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------