


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1531.000

Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

Estado: 22-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1531.000 - Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.



Recursos

Cód. Ref.	KX 1531.000
Material	Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fechos de lingueta Mini Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK08

Recursos

Dimensões	Largura: 300 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Placas flangeadas	: 1 + 1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,1 kg
Peso bruto	3,14 kg
PCF/emb (cadle to gate)	30,63 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	KX Caixa de bornes, LAP: 300x200x120 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, placa flangeada

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificados	Grau de proteção

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

PCF-declaration