Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1611.000

Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

Estado: 05-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



KX 1611.000 - Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.







Recursos

KX 1611.000
com visor
Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido Visor: Policarbonato de 4 mm
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
RAL 7035
Caixa com tampa montada com dobradiça Visor na tampa Fechos de lingueta Mini
NEMA 1 NEMA 12
IP 65
Tipo 1 Tipo 12

© Rittal 2025 2

Recursos

Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 400 mm
	Altura: 300 mm
	Profundidade: 155 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.78
Peso bruto	5
PCF/emb (cadle to gate)	24,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
carbono do produto (PCF)	com base no peso do produto e declarado voluntariamente
	The passe are product of additional voluntarion.
Número da tarifa alfandegária	84879059
EAN	4028177816688
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	C-UL
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explicações	Manufacturer's declaration
	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK
	PCF-declaration
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3