Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1611.100

Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de palheta dupla

Estado: 01-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



KX 1611.100 - Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de palheta dupla

Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.







Recursos

Cód. Ref.	KX 1611.100		
Modelo	com visor		
Material	Armário: chapa de aço		
	Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido		
	Visor: Policarbonato de 4 mm		
	Placa de montagem: chapa de aço galvanizada		
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento		
	externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada		
Cor	RAL 7035		
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa montada com dobradiça		
	Visor na tampa		
	Placa de montagem		
	Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm		
Protection category NEMA	NEMA 1		
	NEMA 12		
Grau de proteção IP segundo a	IP 65		
norma EN 60 529			
·	<u> </u>		

© Rittal 2025 2

Recursos

Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Tipo 12
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 400 mm
	Altura: 300 mm
	Profundidade: 155 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem	2 mm
Material básico	Chapa de aço
Número da tarifa alfandegária	84879059
EAN	4028177970083
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	C-UL	

© Rittal 2025 3