

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.250

Trilho para montagem interna AX



Estado: 30-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2394.250 - Trilho para montagem interna AX

Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nas superfícies das laterais, da base e do teto. Proporciona superfície adicional para montar, por exemplo, sistemas de chassi VX 23 x 64 mm, sistemas de chassi VX 14 x 39 mm, sistemas de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta, além de guias para fixação de cabos e trilhos de suporte VX.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | AX 2394.250 |
| Descrição do produto | Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nos ressaltos existentes nas superfícies internas das laterais, da base e do teto. Variável graças ao sistema de 2 linhas de perfurações, proporcionando superfície adicional para a montagem, por exemplo, de: sistema de chassi 14 x 39 mm, sistema de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta e suporte de conduíte. |
| Vantagens | Sistema modular para AX Compatibilidade com os acessórios do sistema VX25 Economia de tempo pela montagem sem precisar fazer furos O grau de proteção da caixa é mantido (não há necessidade de processamento mecânico) Ligaçāo equipotencial automática Maior capacidade de carga e estabilidade |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Trilho para montagem interna AX Adaptadores Inclui material de fixação |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Nota | Para instalar o sistema de iluminação LED é necessário o sistema de chassi VX 23 x 64 mm ou a cantoneira para montagem interna |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX Profundidade: = 250 mm |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 0.92 |
| Peso bruto | 1 |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177965690 |
| E-Number Sweden | E3465444 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
