

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.010

**Listwowy rozłącznik
bezpiecznikowy NH**

Stan: 31.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.010 - Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

Cechy

Nr kat.	SV 9677.010
Wersja	z możliwością łączenia 1-biegunowego
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0 Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 Uchwyt: RAL 7016
Do rozmiaru NH	00
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	185 mm
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8
Liczba biegunów	3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze	800 V (AC), 3~
Znamionowy prąd roboczy maks.	160 A
Wskazówka	W przypadku zastosowania komponentów na szynach zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem wymagane jest zastosowanie zacisku stykowego
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Do montażu przekładnika	tak
Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 670 mm
Przyłącze kabli okrągłych	1,5 - 95 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	2,44 kg
Masa brutto	2,64 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,6
Numer taryfy celnej	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Opis produktu	SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 00, 160 A, 800 V, 3-bieg., śruba M8, 185 mm, z możliwością łączenia 1-biegunowego, do montażu przekładnika prądowego

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK